

# 測温コンパクトゲート



測温&マスク着用有無確認

- 体温・マスク  
高速判定
- 音声  
表示警告
- マスク着用有無  
音声案内
- 大容量  
タンク  
搭載
- 通路幅  
600mm  
900mm
- 床工事不要  
簡易施工

## ■ 特長

- ◆ セルフ認識で、測温、マスク着用確認を瞬時に判定
- ◆ 設定温度を超える測温時には音声と画面表示で警告
- ◆ マスク着用の有無確認と音声による着用の案内
- ◆ 大容量タンク搭載で、アルコール補充の手間を低減 (2,000回以上※)
- ◆ 床工事無しで設置可能


※1回の吐出量を約2mlにした場合

# 測温コンパクトゲート

## 動作概要

付属の管理ソフトにより、判定条件（測温、マスク着用の有無確認）の設定ができます。  
下記3つの条件を満たした場合のみゲートが開き、通行できるようになります。

- ①マスクを着用している ②測定温度が設定温度以下 ③手指を消毒した



## 概略仕様

ゲート一般仕様	電源・電圧	AC100V 50/60Hz
	消費電力	待機時: 約33W以下 動作時: 約35W以下
	使用環境条件	周囲温度: 0℃~40℃ 相対湿度: 30%~90%(結露無)
	設置方法	アンカー固定設置 / ベース板据置き設置(オプション)
	質量	主機(R): 26Kg以下 従機(L): 21Kg以下 従機(H)(片扉時の補機): 18Kg以下
	外形寸法	主機: (W)120mm x (H)970mm x (D)330mm 従機: (W)120mm x (H)970mm x (D)300mm
消毒機一般仕様	電源・電圧	AC100V 50/60Hz
	消費電力	5W
	質量	17Kg
	外形寸法	(W)300mm x (H)925mm x (D)300mm
温度センサ	測定温度	20℃~55℃
	精度	30℃~50℃: ±0.3℃ / 20℃~30℃: ±0.5℃ / 50℃~55℃: ±1℃
付属品	設定用ソフトウェア	WindowsOS 専用



### 安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

- 本製品は医療機器ではございません。体温測定目的での温度測定には、正しい医療機器をご使用ください。
- 本製品の仕様やデザインなどは、改良のために予告なく変更することがあります。

■ 販売元 URL : <https://www.tacy.co.jp/>

**Tacy** 株式会社 高見沢サマルネテックス

本社 東京都中野区中央2丁目48番5号 TEL03(3227)3361(代)

本社営業部 TEL03(3227)3371(代) 福岡営業所 TEL092(472)6207(代)

大阪営業所 TEL06(6363)8991(代) 長野営業所 TEL0267(82)7344(代)

名古屋営業所 TEL052(582)8201(代) 高崎営業所 TEL027(327)2321(代)

長野第一工場・長野第二工場・長野第三工場・長野技術棟

海外事業所 上海駐在員事務所

### 取扱店

●このカタログの内容は、2022年2月中旬のものです。

'2202・Z・1000 Tacy-KT